

- Dual-color display of SpO₂, PR, PI, Plethysmogram and pulse bar
- Innovative 4 directions display
- More than 30 hours continuous working time with 2AAA alkaline batteries
- Audible and visible alarm function
- Prevention against water ingress, drop resistant

-  Tvåfärgad display av SpO2, PR, PI, Pletysmogram och pulsålt
- Innovativ display med fyra riktningar
- Mer än 30 timmars kontinuerligt arbete med två AAA alkaliska batterier
- Hörbar och synlig larmfunktion
- Förebyggande mot vatteninlopp, droppsäker

- Afișaj cu două culori pentru SpO2, PR, PI, pletismogramă și bară de puls
- Afișaj inovator cu 4 direcții
- Mai mult de 30 de ore de funcționare continuă cu 2 baterii alcaline AAA
- Funcția de alarmă sonoră și vizibilă
- Prevenire împotriva pătrunderii apei, rezistent la căderi

- Kaksivärinen näyttö: SpO2, PR, PI, Pletysmogrammi ja sykepalkki
- Innovatiivinen 4 suunnan näyttö
- Yli 30 tunnin jatkuva käyttöaika 2AAA alkaliparistoilla
- Huolytyksen ääni- ja valomerkki
- Suojaus vedeltä, putoamisenkestävä

- Dvobojni prikaz SpO2, PR, PI, pletizmograma i trake pulsa
- - Inovativni zaslon u 4 smjera
- - Više od 30 sati neprekidnog rada s 2AAA alkalne baterije
- - Funkcija zvučnog i vidljivog alarma
- - Zaštita od prodora vode, otporan na padove

- Kettős színű kijelző, SpO₂, PR, PI, Plethysmogram és pulzusmérő
- Innovatív 4 irányú kijelző
- Több mint 30 óra folyamatos munkaidő 2AAA alkáli elemekkel
- Hallható és látható riasztás funkció
- Vízbekötés elleni védelem, cseppálló

REF 35093

Gima S.p.A.

Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
dima@aimaitaly.com - export@aimaital

gimna@gimnaitaly.com
www.gimnaitaly.com

Made in China

CH	REP
----	-----

5024 Küttigen, Schweiz C



S09663 - Rev. 0 - 10/23
Size 115x75x45 mm

Size 115x75x45 mm

OXY-4

Pulse oximeter
Pulsoximetru
Pulsoximeter
Pulssioksimetri
Pulsni oksimetar
Pulzoximéter
Пулсов оксиметър
Pulsoxymeter



www.gimaitaly.com

- Двухцветен дисплей за SpO2, PR, PI, плетизмограма и пулсова лента
- Иновативен дисплей в 4 посоки
- Повече от 30 часа непрекъсната работа с 2 алкални батерии AAA
- Функция за звукова и визуална аларма
- Защита от проникване на вода, устойчив на падане

- Tweekleurenweergave van SpO2, PR, PI, plethysmogram en hartslaggrafiek
- Innovatief display, leesbaar vanuit 4 richtingen
- Meer dan 30 uur continue werktijd met 2AAA-alkalinebatterijen
- Hoorbare en zichtbare alarmfunctie
- Bescherming tegen binnendringen van water, valbestendig

BOX	 21 PAP	PAPER COLLECTION
PLASTIC BAG	 22 PESL	PLASTIC COLLECTION
USER MANUAL	 23 PAP	PAPER COLLECTION

Please refer to the provisions of your municipality concerning waste disposal.

115

75

45

OXY-4

PULSE OXIMETER - Blue

REF

35093

LOT

000010





GIMA

Conf. 150 pz.
Box of 150

REF 35093

LOT 000010

CE 0476

OXY-4 FINGER OXIMETER - blue - GB,SE,FI,NL,HU,RO,HR,BG



GIMA S.p.A.

Via Marconi, 1 20060 - Gessate (MI) - Italy

Made in China